

IM-062

DINAMÓMETRO PARA EMPAQUES FLEXIBLES

El dinámetro para ensayos de tracción se emplea para medir las propiedades mecánicas de películas plásticas, materiales laminados, envases flexibles, tubos flexibles, cintas adhesivas, cintas sensibles a la presión, bandas adhesivas, papel despegable, películas protectoras, folios, diafragmas, planchas de soporte, materiales no tejidos, materiales de goma, fibras de papel, etc. Se puede realizar ensayos de tracción, despegado, deformación, rasgado, termosellado, adhesivos, fuerza de punzonado, fuerza de apertura, fuerza de desembobinado a baja velocidad, etc.

Especificaciones técnicas

Capacidad de la celda de carga: 0-500 N

Exactitud de la celda de carga: Grado 0,5

Resolución de la fuerza: 0,001 N

Exactitud $\pm 0,5 \%$

Velocidad de desplazamiento de la mordaza: 0-500 mm/min
(infinitamente regulable)

Altura de la columna: 800 mm

Pantalla: Pantalla táctil de 7 pulgadas

Software: Incluido

Modos de ensayos: Tracción, desprendimiento, punzonado, desgarramiento, resistencia al termosellado, etc.

Tipo de mordazas: Neumáticas

Alimentación: 220 VCA, 50 Hz

Dimensiones: 440 x 500 x 1400 mm



Normas

ISO 1924-2, ASTM D882, ASTM F88, ASTM D1938

otros productos

Cofimetro



Termoselladora de múltiples temperaturas



Aparato para ensayos de roce

